

# EVT058



## Cablu de conectare

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4; (cULus: 3)
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientala	cULus: ...50 °C
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	5...100
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...50 °C
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

# EVT058



## Cablu de conectare


VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

Date mecanice		
Greutate [g]	47	
Materiale	Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L) / inox (1.4404 / 316L)	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup>
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC, portocaliu, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

# EVT058



## Cablu de conectare

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

