


EVCA42



Cablu de conectare

VDOAE050MSS0002H05STAE050MSS



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Execuție	Cablu de alimentare, codificat L
Aplicatie	Aplicații industriale
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	63 DC
Clasa de protecție	III
Curent total Max. [A]	16
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...80 °C
Temperatura depozitare [°C]	-25...55
Umiditate la depozitare [%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate	1K22/ DIN 60721-3-1
Protecție	IP 65; IP 67; IP 69K
Date mecanice	
Greutate [g]	451,5
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată
Material de etansare	FKM



Cablu de conectare

VDOAE050MSS0002H05STAE050MSS

Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Conectare electrică - Racord

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm

