


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAP0005P04



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...100
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	0...100
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	348,3
Dimensiuni [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiale	PP Fara Halogen; Etanșare: EPDM
Material turnat	PP
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu	da

EVF481



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAP0005P04

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică


Cablu: 5 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb