
EVF487

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAP0010P04



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	0...100
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	678
Dimensiuni	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale		PP Fara Halogen; Etanşare: EPDM
Material turnat		PP
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu		da

EVF487

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAP0010P04

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică


Cablu: 10 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb