

EVT110



Cablu de conectare

VDOAH030VAS00,6E03STAH030VAS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...50
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	5...100
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...50
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	54,7
Dimensiuni	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5



Cablu de conectare

VDOAH030VAS00,6E03STAH030VAS

Materiale	Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

