




Cablu de conexiune in Y

YDOAH040VAS0001E04STGH050VAS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Valoarea totală a curentului (UL)	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...50 °C
Temperatura ambientală (variabila)	[°C]	5...100
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...50 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Cablul de conexiune in Y

YDOAH040VAS0001E04STGH050VAS


Date mecanice		
Greutate	[g]	121,8
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare		EPDM
Numarul de porturi splitter box		2
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 1 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm





Cablu de conexiune in Y

YDOAH040VAS0001E04STGH050VAS

Racord

