



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTAN040VAS0020P04STAN040VAS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Execuție	cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	30 AC / 60 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...100
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	0...80
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	1291
Dimensiuni [mm]	35,5 x 15,5 x 38
Materiale	PP Fara Halogen
Material turnat	PP
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu	da



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTAN040VAS0020P04STAN040VAS

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 15 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 20 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 2 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord

