
EVT396

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050VAS0025G05



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	4
Valoarea totală a curentului (UL)	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientala		cULus: ...50
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	5...100
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...50
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	1165,5
Dimensiuni	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale		Capsula: PVC portocaliu; Etanşare: EPDM
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu		da

EVT396

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050VAS0025G05

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică


Cablu: 25 m, PVC, portocaliu, Ø 5,2 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb