


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0010L04



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	4
Valoarea totală a curentului (UL) [A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...50
Temperatura ambientală (variabila) [°C]	5...100
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...50
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	488,5
Dimensiuni [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiale	Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu	da



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0010L04

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5,2 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0010L04

diagrame si grafice

Caracteristici ecranare



x Frecventa (MHz)

y Caracteristici de ecranare (dB)

conform cu DIN EN 60512-23-3