


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043SCS0005T04



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	aplicatii de sudura
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4
Valoarea totală a curentului (UL) [A]	3

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...75
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...75
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	191,5
Dimensiuni [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale	Capsula: TPU negru transparent; Etanșare: FKM



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043SCS0005T04

Material piuliță	alama, anti-stropi
Adecvat portcablu	da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile
	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru
	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire
	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune
	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Stare de funcționare	1 x LED, alb
	Operare	1 x LED, verde

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; neiradiat (reciclabil); rezistent la stropii de sudură; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb