

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030SCS0005T03



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	aplicatii de sudura
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...85 °C
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...85 °C
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	136,8
Dimensiuni [mm]	10 x 10 x 31
Materiale	Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță	alama, anti-stropi
Adecvat portcablu	da



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030SCS0005T03

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,5 mm; neiradiat (reciclabil); rezistent la stropii de sudură; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



Racord



BK = Culoarele conecticii :
 BN = negru
 BU = maro
 albastru