




Cablu cu conector tata

ASTGH040VAS0005P04



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	0...100
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	168,9
Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiale		PP Fara Halogen
Material turnat		PP
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)



Cablu cu conector tata

ASTGH040VAS0005P04

Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb