


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH046SCS0002T04



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	aplicatii de sudura
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	-25...90
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	85,8
Dimensiuni [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiale	Capsula: TPU negru transparent; Etanșare: FKM
Material piuliță	alama, anti-stropi
Adecvat portcablu	da



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH046SCS0002T04

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
	Operare	2 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; neiradiat (reciclabil); rezistent la stropii de sudură; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, anti-stropii; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :	
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb