


EVF266



Cablu de conectare

VDOAH030VAS00,6P03STGF030VAS



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	5...80
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
Date mecanice		
Greutate	[g]	41,2
Dimensiuni	[mm]	10 x 10 x 36
Materiale		Capsula: PP Fara Halogen; Etanșare: EPDM
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu		da



Cablu de conectare

VDOAH030VAS00,6P03STGF030VAS

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

