




Senzori inductivi de pozitie

SIT-4070-CPKG/2M



1 potențiomtru



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar
Distanță de comutare [mm]		20...70
Capsula		cilindric
Dimensiuni [mm]		Ø 100 / L = 40
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...36 DC
Consum de energie [mA]		20; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		3,5



Senzori inductivi de pozitie

SIT-4070-CPKG/2M

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	20...70
Distanța de sesizare reglabila		da
Distanța de sesizare implicita setata din fabrica	[mm]	70
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	70 ± 10 %
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	< 15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Greutate	[g]	508,5
Capsula		cilindric
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	Ø 100 / L = 40
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Șuruburi: 1 x M10 x 50	
	capace: 1	
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

I15005



Senzori inductivi de pozitie

SIT-4070-CPKG/2M

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb