


Senzori inductivi de pozitie

SIY-3120-ANKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	30...120
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 164 / L = 63

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...36 DC
Consum de energie [mA]	< 7

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	3

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	30...120
Distanța de sesizare reglabila	da



Senzori inductivi de pozitie

SIY-3120-ANKG

Distanța de sesizare implicită [mm] setată din fabrică	120
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	(30...120)

Precizia / Devieri	
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din S_r]	< 15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-15...15

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...70
Protecție	IP 65

Teste / certificări	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2


Date mecanice	
Capsula	cilindric
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	Ø 164 / L = 63
Materiale	Capsula: PBT; capacul inferior: Aluminiiu

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii	
Articole livrate	Șuruburi: 1 x M16 x 90

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²	
Racord	



	Culorile conectării :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru