
EVT011

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050VAS0010E05



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Valoarea totală a curentului (UL)	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientala		cULus: ...50
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	5...100
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...50
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condi#ii climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVT011

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050VAS0010E05

Date mecanice			
Greutate	[g]	429,5	
Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 45	
Material turnat		PVC	
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)	
Material de etansare		EPDM	
Adecvat portcablu		da	
Adecvat portcablu		Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
		Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
		Ciclii îndoire	> 1 Mio.
		Deformare la torsiune	± 180 °/m


Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb