I85004


Senzori inductivi de tub

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: I85008

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Suprafata activa de sesizare
2 LED Stare de functionare
3 LED Stare de funcționare

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	< 20
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	70 x 20 x 12
Aplicatie		
Principiu de operare		dinamic
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...35 DC
Consum de energie	[mA]	< 25
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2

I85004

Senzori inductivi de tub

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Protecție la scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	< 20
Rezolutia sferei de otel (diametru)	[mm]	1
Viteza maxima a pieselor	[m/s]	35
Timpi de raspuns		
Lungime impuls	[ms]	100
Timp maxim panta descrescatoare	[ms]	100
Timp răspuns	[ms]	< 0,2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	30
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	70 x 20 x 12
Materiale		Capsula: PC
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate		fixarea curelelor: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8; codificare: A



I85004

Senzori inductivi de tub

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Racord

