


Senzor de pozitie rezistent la presiune

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2

Aplicatie

Caracteristici speciale	Imun la camp electromagnetic
Rezistență la presiune [psi]	3000
Imun la camp electromagnetic	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	15
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	20
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor de pozitie rezistent la presiune

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Distanță de comutare [mm]		2	
Distanța reala de sesizare S_r [mm]		$2 \pm 10 \%$	
Precizia / Devieri			
Factor de corecție		Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3	
Histerezis [% din S_r]		5	
Devierea punctului de comutare [% din S_r]		-0,5...0,5	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță [°C]		-25...70	
Protecție		IP 67	
Date mecanice			
Greutate [g]		181,44	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Formă constructivă cilindrică		cilindri pneumatici si cilindrici	
Materiale		Aluminiiu	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



Senzor de pozitie rezistent la presiune

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

Racord

