




Cablu de conectare

VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		< 60 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max. [A]		4
Valoarea totală a curentului (UL) [A]		3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...50
Temperatura ambientală (variabila) [°C]		5...100
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...50
Temperatura depozitare [°C]		-25...55
Umiditate la depozitare [%]		10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Cablu de conectare


VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

Date mecanice		
Greutate	[g]	120,9
Materiale	Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

