
# EVT286

## Cablu de conectare

VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS




| | | |
|---|---|---|
| **Aplicatie** | | |
| Caracteristici speciale | | fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie | | medii igienice si umede din industria alimentara |
| Fără silicon | | da |
| **Date electrice** | | |
| Tensiune de lucru | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Clasa de protectie | | III |
| Curent total Max. | [A] | 3 |
| **Condițiile mediului** | | |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...80 |
| Nota cu privire la temperatura ambientala | | cULus: ...50 |
| Temperatura ambientala (variabila) | [°C] | 5...80 |
| Nota despre temperatura mediului | | cULus: ...50 |
| Protectie | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Date mecanice** | | |
| Greutate | [g] | 187,2 |
| Dimensiuni | [mm] | 10 x 10 x 36 |
| Materiale | | Capsula: PVC portocaliu; Etanşare: EPDM |
| Material piuliță | | inox (1.4404 / 316L) |
| Adecvat portcablu | | da |

# EVT286

## Cablu de conectare

VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS

| | | |
|---|---|---|
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului |
| | Viteză lucru | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi accelerație max. de 5 m/s² |
| | Ciclii îndoire | > 1 Mio. |
| | Deformare la torsiune | ± 180 °/m |

## Observații

| | |
|---|---|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |

## Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm




## Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Racord




## Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

