


Senzor inductiv

IB-2020-BBOW/20m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare [mm]		20
Capsula		cilindric
Dimensiuni [mm]		Ø 34 / L = 82

Date electrice

Frecventa AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		20...250 AC
Protecție la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		5,5
Curent sarcină minim [mA]		5
Curent de scurgere Max. [mA]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		300; (500 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]		15
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]		20
Distanța reala de sesizare Sr [mm]		20 ± 10 %
Distanța de operare [mm]		0...16,2

Precizia / Devieri


Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr]		1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]		-10...10



Senzor inductiv

IB-2020-BBOW/20m

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula		cilindric
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	Ø 34 / L = 82
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Cleme de montaj: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Racord		



BN = Culoarea conecticii : maro
 BU = albastru