




Senzor inductiv

IB-3020-ANOG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IB5072

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	20
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 34 / L = 82

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	7; (24 V)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	40
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	20
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$20 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...16,2

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din S_r]	1...15

IB5001



Senzor inductiv

IB-3020-ANOG

Devierea punctului de
comutare

[% din Sr]

-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protecție

IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică

EN 60947-5-2

EN 55011

Clasa B

Date mecanice

Capsula

cilindric

Mod de instalare

nu se poate monta îngropat

Dimensiuni

[mm]

Ø 34 / L = 82

Materiale

PBT

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

Cleme de montaj: 1

Observații


Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru
BK = negru