


Senzor inductiv

IBE2020-FROG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IB5124

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]		20
Capsula		cilindric
Dimensiuni [mm]		Ø 34 / L = 98

Date electrice

Tensiune de lucru [V]		8...30 DC
Protecție la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		5,5
Curent sarcină minim [mA]		5
Curent de scurgere Max. [mA]		1,4
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		200
Frecvența de comutare DC [Hz]		40
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]		20
Distanța reala de sesizare Sr [mm]		20 ± 10 %
Distanța de operare [mm]		0...16,2

Precizia / Devieri

Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr]		1...15



Senzor inductiv

IBE2020-FROG

Devierea punctului de comutare	-10...10
[% din Sr]	

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță	[-25...80
[°C]	
Protecție	IP 65

Teste / certificari	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2

Date mecanice	
Capsula	cilindric
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	Ø 34 / L = 98
[mm]	
Materiale	PBT; Capac conexiuni: PC

Afisaj / elemente de operare	
Display	Stare de funcționare
1 x LED, galben	

Accesorii	
Articole livrate	Cleme de montaj: 1

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electricăterminale: ...2,5 mm²

Racord

