


Cablu de conectare

VDOGH030SCS01,5T03STGF030SCS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	aplicatii de sudura
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	-25...90
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	71,4								
Materiale	Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM								
Material piuliță	alama, anti-stropi								
Adecvat portcablu	da								
Adecvat portcablu	<table> <tr> <td>Rază de îndoire la aplicații flexibile</td><td>min. 10 x diametrul cablului</td></tr> <tr> <td>Viteză lucru</td><td>max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Ciclii îndoire</td><td>> 2 Mio.</td></tr> <tr> <td>Deformare la torsiune</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²	Ciclii îndoire	> 2 Mio.	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului								
Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²								
Ciclii îndoire	> 2 Mio.								
Deformare la torsiune	± 180 °/m								

**Cablu de conectare**


VDOGH030SCS01,5T03STGF030SCS

Observații

Observații	fara suport de eticheta
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, anti-stropii; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

**Conectare electrică**Cablul: 1,5 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,5 mm; neiradiat (reciclabil); rezistent la stropii de sudură; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Racord****Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, anti-stropii; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

