


Set bra#e de muting

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraro#u
------------	-----------------------------

Aplicatie

Execu#ie	muting secven#ial cu patru senzori retro-reflexivi paraleli
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	19,2...28,8 DC
Consum de energie [mA]	60
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraro#u
Lungime de unda [nm]	940

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	0,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Protectie la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

EY5011




Set bra#e de muting

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


Raza de detectie		
Rază de acțiune	[m]	< 2,5
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-30...55
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	3530
Materiale		Aluminiu; polipropilenă
Material lentila		Polycarbonat-ABS
Observații		
Unitate de ambalare		4 buc.

Conectare electrică - Emita#or 1

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: albastru



Racord



4 OUT 1 ieșire de comutare
2 OUT 2 ieșire de comutare




Set bra#e de muting


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Conectare electrică - Emita#or 2

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: ro#u



Racord



4 OUT 3	ie#ire de comutare
2 OUT 4	ie#ire de comutare