


G1506S



Modul de siguranta ClassicLine pentru interfata AS-i

Evaluation unit,asi

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC; (Specifica#ii alimentare conform UL 508: sursă izolata galvanic, protectie supracurent.)
Consum de energie	[mA]	< 250
Intrări		
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	19,2...30; (prin cablul plat)
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		AS-i
Domeniu tensiune DC	[V]	15...30; (conform EN 50106 (PELV) prin modul cuplare FK-E; prin cablul plat; Specifica#ii alimentare conform UL 508: sursă izolata galvanic, protectie supracurent.)
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	500; (PNP)
Testat pentru scurtcircuit		da
Separat galvanic		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...55
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	



Modul de siguranță ClassicLine pentru interfata AS-i

Evaluation unit, asi

Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		2.1
Adresare interfata AS-i		Posibilă adresarea IR
Profil AS-i		S-7.B.E
Configurație I/O AS-i [hex]		7
Cod ID AS-i [hex]		B.E
Certificat AS-i		61801
Date mecanice		
Tip montare		Interfață AS-i-la părțile inferioare FK-/FK-E-Unterteilen
Materiale		PBT; compus de gustare: Guronic C400-0
Afisaj / elemente de operare		
Display		2 x LED, roșu
		2 x LED, verde
		2 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Capace de protecție: M12
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: M12; codificare: A		
