


Senzor inductiv

IB-4020-CPKG/20m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar
Distanță de comutare [mm]	20
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 34 / L = 82

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	40
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	20
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	20 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...16,2

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,54 / Aluminiiu: 0,5 / Cupru: 0,46
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devieria punctului de comutare [% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
------------------------------	----------


IB5105



Senzor inductiv

IB-4020-CPKG/20m

Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Capsula		cilindric	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]		Ø 34 / L = 82	
Materiale		PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Cleme de montaj: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 20 m, PVC; 4 x 0,5 mm²			
Racord			



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb