


Senzor inductiv

IBE3020-FPOG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]	20
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 34 / L = 98

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	7; (24 V)
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400
Frecvența de comutare DC [Hz]	40
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	20
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	20 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...16,2

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,85 / alama: 0,54 / Aluminiiu: 0,5 / Cupru: 0,46
Histerezis [% din Sr]	3...15
Devieria punctului de comutare	-10...10



Senzor inductiv

IBE3020-FPOG

[% din Sr]

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...80

Protecție IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică EN 60947-5-2

Date mecanice

Capsula cilindric

Mod de instalare nu se poate monta îngropat

Dimensiuni [mm] Ø 34 / L = 98

Materiale PBT; Capac conexiuni: PC

Afisaj / elemente de operare

Display Stare de funcționare 1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate Cleme de montaj: 1

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²

Racord

