




Senzori inductivi de pozitie

SIY-3120-ANKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	30...120
Capsula		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 164 / L = 68
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	12...36 DC
Consum de energie	[mA]	< 7
Iesiri		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	3



Senzori inductivi de pozitie

SIY-3120-ANKG

Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]		30...120
Distanța de sesizare reglabila		da
Distanța de sesizare implicita [mm] setata din fabrica		120
Distanța reala de sesizare Sr [mm]		(30...120)
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]		< 15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]		-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-20...70
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Capsula		cilindric
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Tip montare		cu placă de montaj
Dimensiuni [mm]		Ø 164 / L = 68
Materiale		Capsula: PBT; Placă de montaj: Aluminiu eloxat
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Senzori inductivi de pozitie

SIY-3120-ANKG

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru