




Senzori inductivi de tub

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: I85009

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Suprafata activa de sesizare
2 LED Stare de functionare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	< 20
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	70 x 20 x 12

Aplicatie

Principiu de operare	dinamic
----------------------	---------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...35 DC
Consum de energie [mA]	< 25
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis



Senzori inductivi de tub

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Protecție la scurtcircuit		da
Protecție suprasarcină		da

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	< 20
Rezoluția sferei de oțel (diametru)	[mm]	1
Viteza maximă a pieselor	[m/s]	35

Timpi de raspuns		
Lungime impuls	[ms]	100
Timp maxim panta descrescătoare	[ms]	100
Timp răspuns	[ms]	< 0,2

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67

Date mecanice		
Greutate	[g]	55,8
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	70 x 20 x 12
Materiale		Capsula: PC

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii		
Articole livrate		fixarea curelelor: 2

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică - mufa

Cablul: 0,09 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzori inductivi de tub

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Racord

