




Senzori inductivi de tub

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	< 20
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	70 x 20 x 12

Aplicatie

Principiu de operare	dinamic
----------------------	---------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...35 DC
Consum de energie [mA]	< 25
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200



Senzori inductivi de tub

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Protecție la scurtcircuit	da
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	< 20
Rezoluția sferei de oțel (diametru) [mm]	1
Viteza maximă a pieselor [m/s]	35

Timpi de răspuns

Lungime impuls [ms]	100
Timp maxim pantă descrescătoare [ms]	100
Timp răspuns [ms]	< 0,2

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	38,2
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	70 x 20 x 12
Materiale	Capsula: PC

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate	fixarea curelelor: 2
------------------	----------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Cablul: 0,09 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzori inductivi de tub

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Racord

