
IA5088

Senzor inductiv

IA-3010-ANKG/ 4m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



CE

Caracteristicile produsului		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	10
Capsula		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 20 / L = 77
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	300
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %
Distanta de operare	[mm]	0...8,1
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare		-10...10

IA5088

Senzor inductiv

IA-3010-ANKG/ 4m

	[% din Sr]	

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	1781

Date mecanice		
Capsula		cilindric
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	Ø 20 / L = 77
Materiale		PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben


Accesorii	
Articole livrate	Cleme de montaj: 1

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 4 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru