


Senzor inductiv

ID-3050-BPOG/10m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	50
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	120 x 80 x 30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	7; (24 V)
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	30
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie


Distanță de comutare [mm]	50
Distanța de sesizare reglabila	da
Distanța de sesizare implicita setata din fabrica [mm]	50
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	50 ± 10 %



Senzor inductiv

ID-3050-BPOG/10m

Distanța de operare	[mm]	0...40,5
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	120 x 80 x 30
Materiale		PPE modificat
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Șurubelniță: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Racord		



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru