


Senzor inductiv

IDE3060-FNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: ID5023

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]	60
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	105 x 80 x 40

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	4
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Senzor inductiv

IDE3060-FNKG

Protectie suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]	60	
Distanța de sesizare reglabila	da	
Distanța de sesizare implicita [mm] setata din fabrica	60	
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	60 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]	0...48,6	
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protectie	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]	105 x 80 x 40	
Materiale	PPE modificat	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate	Șurubelniță: 1	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

Senzor inductiv

IDE3060-FNKG

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²

Racord

