

Senzor inductiv

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	40
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	92 x 80 x 40

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,6
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400
Frecventa de comutare DC [Hz]	90
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor inductiv

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	40
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	40 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...32,4
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	92 x 80 x 40
Materiale		PPE; alama nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Capac sigilare: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 0,8 m, PUR		
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

ID9917



Senzor inductiv

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Racord

