



Senzor inductiv

IB-3020GANOG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	20
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 34

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...72 DC
Consum de energie [mA]	8,5; (60 V)
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	30
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie


Distanță de comutare [mm]	20
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	20 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...16,2



Senzor inductiv

IB-3020GANOG

Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,85 / alama: 0,54 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,46
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 67
Teste / certificari	
Ecranare electromagnetă	EN 60947-5-2
Date mecanice	
Capsula	cilindric
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	Ø 34
Materiale	PBT
Accesorii	
Articole livrate	Cleme de montaj: 1
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²	
Racord	



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru