


Senzor inductiv

IDE2040-ARKG/NON/REGLABLE

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	40; (fix: 40)
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	105 x 80 x 40

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,5
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	0,65 (55 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	4
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Senzor inductiv

IDE2040-ARKG/NON/REGLABLE

Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Distanță de comutare		[mm]	40; (fix: 40)
Distanța reala de sesizare Sr		[mm]	40 ± 10 %
Distanța de operare		[mm]	0...40,5
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis		[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare		[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...80
Protecție		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni		[mm]	105 x 80 x 40
Materiale		PPE modificat	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Șurubelniță: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm			
Racord			

