
ID9221

Senzor inductiv

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



CE

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare	[mm]	50
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	92 x 80 x 40
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	4,6
Curent sarcină minim	[mA]	4
Curent de scurgere Max.	[mA]	0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	400
Frecventa de comutare DC	[Hz]	90
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da

ID9221

Senzor inductiv

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]	50	
Distanta de operare	[mm]	0...40,5; (montat ingropat in otel moale (ST37))	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	3...20	
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Mod de instalare		montaj la acelaşi nivel	
Dimensiuni	[mm]	92 x 80 x 40	
Materiale		PPE; PPE; alama nichelată	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Capac sigilare: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică - mufa			

Cablu: 0,8 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A



ID9221

Senzor inductiv

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Racord

