


Senzor inductiv cu interfata AS-i

IBE2020-ASI

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	AS-i
Distanță de comutare [mm]	20
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 34 / L = 98

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da

Iesiri

Model electric	AS-i
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	20
---------------------------	----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 65

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------

Clasificare AS-i

Configurație I/O AS-i [hex]	1
Cod ID AS-i [hex]	1
Certificat AS-i	02701



Senzor inductiv cu interfata AS-i

IBE2020-ASI

Date mecanice		
Capsula	cilindric	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	Ø 34 / L = 98
Materiale	PBT; Capac conexiuni: PC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu bobina senzorului are cablul intrerupt, bobina senzorului este in scurt-circuit Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Accesorii		
Articole livrate	Cleme de montaj: 1	
Observații		
Observații	gama asigurata: aprox. 10...80 % al Sn	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: ...2,5 mm²		
Racord		

