


Senzor inductiv

IEB3002-BPOG/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IE5287

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M8 x 1 / L = 35

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	1; (24 V)
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	nu

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...1,6

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	-10...10

IE5253



Senzor inductiv

IEB3002-BPOG/6M

[% din Sr]

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...80

Protecție IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică EN 60947-5-2

Date mecanice

Capsula Formă constructivă filet

Mod de instalare nu se poate monta îngropat

Dimensiuni [mm] M8 x 1 / L = 35

Desemnarea firului M8 x 1

Materiale alama nichelată; POM; capac: PC

Afisaj / elemente de operare

Display Stare de funcționare 1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate piulite de blocare: 2


Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Racord



Culorile conecticii :
BN = maro
BU = albastru
BK = negru