IE5272


Senzor inductiv

IEB3002-BPOG/V4A/10M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IE5287

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	2
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 15
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri

IE5272

Senzor inductiv

IEB3002-BPOG/V4A/10M

Protectie suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]	2	
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	2 ± 10 %	
Distanta de operare	[mm]	0...1,6	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	3...15	
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protectie		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1	
Desemnarea firului		M8 x 1	
Materiale		inox (1.4571/316Ti); PC	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

IE5272


Senzor inductiv

IEB3002-BPOG/V4A/10M

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru