


IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH



Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 57

Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare
Aplicatie	Procese de curățare periodică

Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	600
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Distanță de comutare	[mm]	8
Distanța de operare	[mm]	0...6,48
Distanță de comutare mare		da



Senzor inductiv

IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH

Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis	[% din Sr]	1...20
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...100
Protecție	IP 68; IP 69K; ("COP")	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	1727
Aprobare UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Limited Voltage/Current
	UL numar fisier	E174191
Date mecanice		
Greutate	[g]	270,5
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 57
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	inox (1.4404 / 316L); fata activa: PEEK	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	4 x 90° LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	




Senzor inductiv

IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Racord



BK = Culoarele conecticii :
 BN = negru
 BU = maro
 albastru