


Senzor inductiv

IEB2002BARKG/6M/PUR

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M8 x 1 / L = 42

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...1,62

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	-10...10



Senzor inductiv

IEB2002BARKG/6M/PUR

[% din Sr]

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...80

Protecție IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică EN 60947-5-2

EN 55011

Clasa B

Date mecanice

Capsula Formă constructivă filet

Mod de instalare montaj la același nivel

Dimensiuni [mm] M8 x 1 / L = 42

Desemnarea firului M8 x 1

Materiale alama strat alb bronz

Afisaj / elemente de operare

Display Stare de funcționare 1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate piulite de blocare: 2



Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 6 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru