
IE5079

Senzor inductiv

IEB3001-APOG/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



CE

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare	[mm]	1
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1 / L = 35
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	750
Atentie la frecventa de comutare	[Hz]	1000 nb
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	1
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	1 ± 10 %
Distanta de operare	[mm]	0...0,8
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10

IE5079


Senzor inductiv

IEB3001-APOG/6M

Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	2737	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		montaj la acelaşi nivel	
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1 / L = 35	
Desemnarea firului		M8 x 1	
Materiale		Capsula: alama strat alb bronz; fata activa: PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			

Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru