

IE5260




Senzor inductiv

IEA3002BBPKG

Articol scos din productie

Articole alternative: IE5448

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M8 x 1

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 9,5
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	150
Frecventa de comutare DC [Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...1,6

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminuiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	3...15

IE5260



Senzor inductiv

IEA3002BBPKG

Devierea punctului de
comutare

[% din Sr]

-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...70

Protectie

IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetă

EN 60947-5-2

EN 55011

Clasa B

Date mecanice

Greutate

[g]

60,2

Capsula

Formă constructivă filet

Mod de instalare

montaj la același nivel

Dimensiuni

[mm]

M8 x 1

Desemnarea firului

M8 x 1

Materiale

alama cromat; PA 12-GF30

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

piulite de blocare: 2

Observații


Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²

Racord



BK =
BN =
BU =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru