


Senzor inductiv

IEB3002-BPKG/V4A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IE5295

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M8 x 1

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Senzor inductiv

IEB3002-BPKG/V4A

Protecție suprasarcină	da
Raza de detecție	
Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	2 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...1,6
Precizia / Devieri	
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65
Teste / certificari	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
	EN 55011
	Clasa B
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	M8 x 1
Desemnarea firului	M8 x 1
Materiale	inox (1.4571/316Ti); POM
Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2
Observații	
Observații	Tip protecție IP 67 în stare înșurubată
Unitate de ambalare	1 buc.

IE5294




Senzor inductiv

IEB3002-BPKG/V4A

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru