




Senzor inductiv

IEB3001-BNOG/0,45m/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare	[mm]	1
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	800
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	1



Senzor inductiv

IEB3001-BNOG/0,45m/T

Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$1 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...0,8

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din S_r]	3...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M8 x 1
Desemnarea firului	M8 x 1
Materiale	alama strat alb bronz; LCP

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablul: 0,45 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²

Racord



Conector: 1 x AMP