IF5004


Senzor inductiv

IF-3002-BPOG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF5313

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!




Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	2
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 71
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	7; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	400
Frecventa de comutare DC	[Hz]	700
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	2
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	2 ± 10 %
Distanta de operare	[mm]	0...1,6
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare		-10...10

IF5004

Senzor inductiv

IF-3002-BPOG

[% din Sr]		
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm]		M12 x 1 / L = 71
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Racord		



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru