




Senzor inductiv

IFK3004-BPOG/V4A/10m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Caracteristicile produsului                           |                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Model electric                                        | PNP                                                                 |
| Functii de iesire                                     | normal deschis                                                      |
| Distanță de comutare [mm]                             | 4                                                                   |
| Capsula                                               | Formă constructivă filet                                            |
| Dimensiuni [mm]                                       | M12 x 1                                                             |
| Date electrice                                        |                                                                     |
| Tensiune de lucru [V]                                 | 10...30 DC                                                          |
| Consum de energie [mA]                                | 15; (24 V)                                                          |
| Clasa de protecție                                    | II                                                                  |
| Protecție la polaritate inversa                       | nu                                                                  |
| Iesiri                                                |                                                                     |
| Model electric                                        | PNP                                                                 |
| Functii de iesire                                     | normal deschis                                                      |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1                                                                   |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 200                                                                 |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         | 300                                                                 |
| Protecție la scurtcircuit                             | nu                                                                  |
| Protecție suprasarcina                                | nu                                                                  |
| Raza de detectie                                      |                                                                     |
| Distanță de comutare [mm]                             | 4                                                                   |
| Distanța reala de sesizare Sr [mm]                    | 4 ± 10 %                                                            |
| Distanța de operare [mm]                              | 0...3,25                                                            |
| Precizia / Devieri                                    |                                                                     |
| Factor de corectie                                    | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
| Histerezis [% din Sr]                                 | 1...15                                                              |
| Devierea punctului de comutare [% din Sr]             | -10...10                                                            |


# IF5127



## Senzor inductiv

IFK3004-BPOG/V4A/10m

| Condițiile mediului                         |              |                            |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Temperatură de ambianță                     | [°C]         | -25...80                   |
| Protecție                                   |              | IP 67                      |
| Teste / certificări                         |              |                            |
| Ecranare electromagnetică                   | EN 60947-5-2 |                            |
|                                             | EN 55011     | Clasa B                    |
| Date mecanice                               |              |                            |
| Capsula                                     |              | Formă constructivă filet   |
| Mod de instalare                            |              | nu se poate monta îngropat |
| Dimensiuni                                  | [mm]         | M12 x 1                    |
| Desemnarea firului                          |              | M12 x 1                    |
| Materiale                                   |              | inox (1.4571/316Ti ); PBT  |
| Accesorii                                   |              |                            |
| Articole livrate                            |              | piulite de blocare: 2      |
| Observații                                  |              |                            |
| Unitate de ambalare                         |              | 1 buc.                     |
| Conectare electrică                         |              |                            |
| Cablul: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |              |                            |
| Racord                                      |              |                            |



BN = maro  
BU = albastru  
BK = negru

Culorile conectării :